

UNILEP LA

roztokové transparentní lepidlo pro polystyren a savé i nesavé materiály

Lepidlo na bázi roztoku polyvinylacetátu v organických rozpouštědlech, zejména lihu.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Viskozita Brookfield vř. 6/30 ot. (ISO R2555)	4.800 – 6.200 mPas
Sušina (ISO 1625)	41 – 46 %
Doba zavadnutí pro kontaktní lepení	3-6 min.
Vzhled suchého filmu	čirý, bezbarvý, pružný

OBLAST POUŽITÍ:

Používá se zejména pro lepení pěnového nebo kompaktního polystyrenu, který nenarušuje, a při výrobě textilní galanterie a hraček. Dále je vhodný pro lepení kůže, textilu, papíru, fotografií, kovů, dřeva, skla, keramiky a některých plastů. Vhodné pro modeláře. Lepený spoj dobře odolává povětrnosti a vodě.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Na obě suché, očištěné a odmaštěné lepené plochy nanese pomocí stěrky nebo štětce tenkou vrstvu lepidla. Necháme asi 3-6 min. zavadnout a poté lepené plochy spojíme a zatížíme. Maximální pevnosti dosáhne spoj po 24 hodinách. Na případné ředění nebo očištění pracovních pomůcek doporučujeme použít ředidlo LA (výrobce STACHEMA CZ s.r.o.), případně líh (nejméně 92 % ethanolu).

UPOZORNĚNÍ:

NEBEZPEČÍ: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. **POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ, PRVNÍ POMOC:** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/ obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. **PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):** Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje: ethanol, aceton. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Lepidlo dodáváme v plechových nádobách 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 10 l, 25 l. Skladovat na suchém, dobře větratelném místě, chráněném před přímým slunečním světlem při teplotách od +5°C do +28°C. Lepidlo nesmí zmrznout! Takto uskladněné lepidlo má 24 měsíční záruční dobu od data výroby. Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.